

北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京: 北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10 座 303 室

电话: 86-10-82133252 82116472 传真: 86-10-82133282 上海: 电话: 86-21-64700358 传真: 86-21-64706540 广州:电话: 86-20-84016200 传真: 86-20-84016006

難接著物處理劑

為什麼需要使用PRIMER?

某些接著物表面的材質是無法直接用接著劑接合的,如PP. PE. PET. EPT. POM等難接著材質, 必須先使用PRIMER做表面改質處理,然後再使用接著劑黏合。

PRIMER的使用方法:

- 1. 利用乾棉布或棉花棒沾PRIMER。
- 2. 在PP. PE. PET. EPT. POM 等難接著材質上塗抹PRIMER,來回數次,待表面風 乾後,再塗 上接著劑,馬上貼合。
- 3. PRIMER 不能與接著劑混合使用,必須分開塗抹。
- 4. 使用完畢,緊畢瓶蓋,置於陰涼處冷藏保存。
- 5. 注意! 使用時須保持空氣流通,嚴格禁止密室作業。

PRIMER的種類:

PP Primer—Prepares polypropylene and related substrates

P.P. PRIMER	物質特性表		
外觀	透明液體		
溶劑	正 庚 醇		
密度	0.68 (H20=1)		
溶點	74° C		
閃 點	- 4° C		
保存期限	3年		
蒸發時間	數秒		
開放時間	數小時		
容器	金屬罐		
容量	100 c.c.		





北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京: 北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10座 303室

电话: 86-10-82133252 82116472 传真: 86-10-82133282 上海: 电话: 86-21-64700358 传真: 86-21-64706540 广州: 电话: 86-20-84016200 传真: 86-20-84016006 URL: http://www.sr-business.com Email: src@sr-business.com

En Primer—Prepares engineering plastics and related substrates

EN. PRIMER	物質特性表		
外觀	透明液體		
溶劑	Heptane 庚 烷		
密度	0.7 (H2O=1)		
溶點	93° C		
閃 點	- 6.7° C		
保存期限	3年		
蒸發時間	數秒		
開放時間	數小時		
容器	金屬罐		
容量	100 c.c.		



·Silicone Primer--Prepares silicone rubber and related substrates

Silicone PRIMER	物質特性表		
外觀	透明液體		
溶劑	水		
密度	1.11 (H2O=1)		
沸點	120° C		
黏 度	1.86CPS		
保存期限	3年		
蒸發時間	5 [~] 10 分鐘		
開放時間	數小時		
容器	金屬罐		
容量	200 c.c.		





北京艾斯尔科技有限公司 BEIJING SR TECHNOLOGY LTD.

北京: 北京市海淀区大钟寺 168 号太阳园 10座 303室

电话: 86-10-82133252 82116472 传真: 86-10-82133282 上海: 电话: 86-21-64700358 传真: 86-21-64706540 广州: 电话: 86-20-84016200 传真: 86-20-84016006 URL: http://www.sr-business.com Email: src@sr-business.com

Use this Primer ▶	PP Primer	EN Primer	Silicone	Primer
Soft PVC	*			
PE	*	*		
PP	*			
POM		*		
PET (P)		*		
PPS	*			
Silicone Rubber			*	
EPT	*	*		
Polyurethane	*			
*代表適用的PRIMER			•	